

Garant

Lapos villanszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel, SLIM penge teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 662902 4 |
| GTIN | 4067263116301 |
| Árucikk kategória | 61F |

Leírás**Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatókátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból.

SLIM pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|------------------|
| Pengehossz | 100 mm |
| Teljes hossz | 200 mm |
| Élvastagság a | 0,8 mm |
| Elektromos szigetelés | VDE 1000 V |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

