

**DC.T 070202, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070202 SW05 Minőség: SW05

Forgácstörő: MQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 100 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 100 m/min
Fő felhasználás	Ti
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz