

**AEG****Akkus kompakt ütvefúró csavarozó, Típus: BSB18C2X42**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Árucikk kategória	07A

## Leírás

### Kivitel:

**2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.**

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.**

Kompakt és nagy teljesítményű 18 V akkus ütvefúró csavarozó nehéz felhasználáshoz. Levehető fúrótokmány.

### Tartalom:

2x 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion akku, töltőkészülék és szállítóköffer.

### Figyelem:

A megfelelő akkumulátorok a 073846 – 073848. szám alatt, a megfelelő töltőkészülékek és induló készletek a 073841 és 073844 sz. találhatók.

## Műszaki leírás

Motor felépítése	kefe nélküli
------------------	--------------

## Adatlap

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték lágy	32 Nm
Csomagolás	Szállítóköffer
Maximális csigafúró Ø fában	45 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1800 min <sup>-1</sup>
Súly	1,7 kg
Maximális csigafúró Ø betonban	14 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Akkus
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	BSB18C2XLI-402CA
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó