

**HOLEX****Egyszerű szögmérő állítható sínnel, Ívfok-Ø × szárhossz: 100X150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453402 100X150
GTIN	4067263117407
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Állítható hosszúságú sínnel; a sín vége 45°-os letöréssel. Nyitott fokív 10 – 170° osztással; 1°-os leolvasás. **Mattkrómozott skála.** Rögzítőanyával. Nem edzett.

**Műszaki leírás**

Fokív Ø	100 mm
Hibahatár	±30 szögperc
Leolvasás	1 fok
Szárhossz	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3
Termék fajtája	Szögmérő

---

## Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD