

HOLEX**Egyszerű szögmérő állítható sínrel, Ívfok-Ø × szárhossz: 150X300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453402 150X300
GTIN	4067263117414
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Állítható hosszúságú sínrel; a sín vége 45°-os letöréssel. Nyitott fokív 10 – 170° osztással; 1°-os leolvasás. **Mattkrómozott skála.** Rögzítőanyával. Nem edzett.

Műszaki leírás

Szárhossz	300 mm
Fokív Ø	150 mm
Leolvasás	1 fok
Hibahatár	±30 szögperc
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3
Termék fajtája	Szögmérő

Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD