

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 50-030****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236930 50-030
GTIN	4047109179349
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236685; 236686 sz.

**Figyelem:****A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 100504

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	50-030
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 100504
Minőség	BK8425
Típus	ST900
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		