

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK2730, Jelölés, típus W29: 18-200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236685; 236686 sz.

**Figyelem:**

**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 040304

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	18-200
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 040304
Minőség	BK2730
Típus	INOX
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		