

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK2730, Jelölés, típus W29: 24-200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237080 24-200
GTIN	4047109101029
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 05T304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,14 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	24-200
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Minőség	BK2730
Típus	INOX
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		