

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 50-130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237000 50-130
GTIN	4047109178243
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236685; 236686 sz.

**Figyelem:****A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

A speciális vágóél-geometriájuk miatt csak jobbos KOMET KUB® telibefúrókhoz használhatók.

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 100504

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	50-130
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 100504
Minőség	BK8425
Típus	INOX
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		