

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 18-030****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 040304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,13 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	18-030
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,13 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 040304
Minőség	BK8425
Típus	ST900
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		