

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 10-130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650 sz.

Figyelem:**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

A speciális vágóél-geometriájuk miatt csak jobbos KOMET KUB® telibefúrókhoz használhatók.

Típus: INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 030204

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,08 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	10-130
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,08 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204
Minőség	BK8425
Típus	INOX
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		