

**DCMT 11T308, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260475 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

Leírás

DCMT 11T308 SP4019 Minőség: SP4019
Forgácstörő: 73
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	73
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 4,5 mm
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz