

**DCMT 070204, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMT 070204 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Forgácstörő	GK
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz