



Fúrógép, Típus: GBM132REK



Rendelési adatok

Rendelés száma	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Kézi fúró nagy teljesítményű 750 W-os motorral és nagy forgatónyomatékkal akár 13 mm furatokhoz acélban.

- **2 fokozatú meghajtás.**
- **Golyós és görgős csapágyazású a precíz munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.**
- **Kis, 29 mm sarokméret.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-előválasztás állító tárcsával.**
- **Vezérlő elektronika a pontos megfúráshoz.**
- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Orsónyak Ø 43 mm (európai szabvány) – fúróállványon használható.**
- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Puha markolat.**

Tartalom:

13 mm gyorsbefogó fúrótokmány, segédmarkolat, 210 mm mélységütköző, karton.

Műszaki leírás

Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	8 mm
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm

Maximális fordulatszám 2. fokozat	3200 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	7,5 m/s ²
Súly	2,4 kg
Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	20 mm
Teljesítményfelvétel	750 W
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1000 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	32 mm
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	GBM 13-2 RE
Termék fajtája	Fúrógép