

**Csővágó INOX (VA) / vörösréz, Max. külső cső Ø: 42mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819451 42
GTIN	4039976020855
Árucikk kategória	86A

Leírás**Kivitel:**

Robusztus felépítés, nagy igénybevételhez, a stabil orsóvezetésnek, a 2 ill. 4 vezetőgörgőnek és a precíziós vágókerék-/vezetőgörgő csapágyazásnak köszönhetően biztosított a pontos munkavégzés és a derékszögű vágás.

Felhasználás:

Speciálisan VA- és rézcsövek vágásához max. 4 mm falvastagságig.

Műszaki leírás

Vágókerék Ø	20 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 42 mm