

Szemöblítő falি/asztali felszereléshez, Típus: 714



Rendelési adatok

Rendelés száma	984151 714
GTIN	4251138221270
Árucikk kategória	97S

Leírás

Kivitel:

Szemzuhany beltéri használatra Nagy teljesítményű zuhanyfejekkel a korlátozott, egyenletes vízszög érdekében. Integrált automatikus mennyiség szabályzóval a víznyomástól független, megfelelő sugármagasság érdekében, valamint integrált visszafolyásgátlóval az ivóvízhálózat védelméhez. A zuhanyfej körüli gumikarmantyúk védik a segítséget kérő személyt az ütés sérülésektől. A porvédő fedelek a szemzuhany használatkor a víznyomás hatására automatikusan kinyílnak. A zuhanyfejekben lévő nagy lyukak megakadályozzák a pangó vizet és ezáltal a vízkövesedést. 2 zuhanyfejjel, 45°-os szögben

Szabvány:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Műszaki leírás

Áramlási nyomás	2,5 - 5 bar
Áramlási nyomás	36,26 - 72,52 psi
Beépítési helyzet	falra szerelve
Beépítési helyzet	asztalra szerelt

Átfolyási érték	14 l/min
Mélység	65 mm
Súly	0,95 kg
Magasság	310 mm
Funkció	Szemzuhany
Funkció	Kézi zuhany
Szélesség	145 mm
BSP csatlakozó menet	1/2 IG coll
Termék fajtája	Szemzuhany