



## Akkus fúró-csavarozó, Típus: M18BLDDRC5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó** nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel** és **töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

#### Tartalom:

2x M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Súly	1,8 kg
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min <sup>-1</sup>

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor-feszültség	18 V
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 15 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	52 mm
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Jellemző felhasználás	Strong
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyártó jelölése	M18 BLDDRC-502C
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Termék fajtája	Fúró-csavarozó