

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/10mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₄ működő szélessége	13 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Semleges tartó teljes L hossza	100 mm
Hozzávaló váltólapka	RC.X 1003
Lapkaméret	10 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	20,3 mm
Szárméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 11
Kés ISO kódja	SRDCN 1616H10
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	30 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztorgakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Alátétlapka Típus 11	269005 11
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500