

Garant**SOGX 060305, HB6530, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	234044 ST1400
GTIN	4045197697691
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Előtolás f: 0,06 – 0,12 mm/ford.

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Sorozat	Power Drill
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305
Minőség	HB6530
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,06 – 0,12 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		