

**Digitális erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-2kN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Árucikk kategória	47F

Leírás**Kivitel:**

Hidraulikus erőfelvevő digitális nyomásmérővel. A robusztus, egyszerű mechanikus felépítésnek köszönhetően ideálisan használható nehéz üzemi körülmények között. Az erő értékének közvetlen megjelenítésére szolgáló 4 1/2 helyiértékes háttérvilágítású kijelző optimális leolvasást tesz lehetővé.

A kiegészítő diagram kijelző a pillanatnyi névleges terhelés tendenciáját mutatja vonzott mutató funkcióval. A min. / max. memória és tára funkció a fő kijelzőtől függetlenül előhívható. Az egyszerű, valamint zavarmentes adatátvitelhez a CPG1200 mikro USB csatlakozóval rendelkezik; a ház alján 3×M5 rögzítőmenet található.

Előny:

Rendeltetészerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Kijelző egység, 3 elem 081561 sz. LR6 méret, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszor.

Műszaki leírás

Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Kijelzett érték ugrások	0,01 kN
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Hibahatár	±0,5 a méréstartomány végértékéből ± 1 számjegy %
Erőfelvevő magassága	30 mm
Méréstartomány	0 - 2 kN
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Erőfelvevő Ø	75 mm
Dugattyú Ø	45 mm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence