

**Garant****SOGX 100408, HB6640, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Alkalmazható:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

**Ajánlás:**

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

## Műszaki leírás

Típus	INOX
Sorozat	Power Drill
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408
Minőség	HB6640
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,07 – 0,14 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	Feltételesen alkalmas	75 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		