

Mitutoyo

Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L0: 450mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	499241 450
GTIN	4550501371506
Árucikk kategória	44D

Leírás

Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes ráállítás a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**
- **Víznek, olajnak és pornak ellenáll elektromágneses indukció következtében.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális mozgások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Műszaki leírás

Kábelhossz	3,5 m
Effektív mérési hossz L ₀	450 mm
Szélesség	22 mm
IP védettségi osztály	IP 67

Teljes hossz L_3	638 mm
Maximális mérőfej-út L_1	480 mm
Furatközép-távolság L_2	618 mm
Mérési pontosság (20°)	5 μm
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3