

Mitutoyo

Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L₀: 800mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	499241 800
GTIN	4550501371551
Árucikk kategória	44D

Leírás

Kivitel:

- Absolut mérőrendszerrel.
- Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes ráállítás a referenciapontokra.
- Egyszerű szerelés és telepítés.
- Víznek, olajnak és pornak ellenáll elektromágneses indukció következtében.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális mozgások pontos rögzítésére és pozícionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Műszaki leírás

Kábelhossz	3,5 m
Energiaellátás	Vezetékes
Furatközép-távolság L ₂	978 mm
Effektív mérési hossz L ₀	800 mm

Mérési pontosság (20°)	7 µm
IP védettségi osztály	IP 67
Maximális mérőfej-út L ₁	840 mm
Teljes hossz L ₃	998 mm
Szélesség	22 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3