

**Garant****SOGX 050204, HB6530, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Alkalmazható:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

**Ajánlás:**

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Figyelem:**

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Előtolás f: 0,06 – 0,12 mm/ford.

## Műszaki leírás

Típus	ST1400
Sorozat	Power Drill
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOGX 050204
Minőség	HB6530
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,06 – 0,12 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		