

Garant GRIDLINE

ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással 50 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972455 50
GTIN	4067263126348
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

Egykezes egyenkénti fiókkioldással - megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Hasznos szélesség	650 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Előlapmagasság	50 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos mélység G-ben	24
Felhasználási terület	Szerszámszekrény

Súly	11 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Hasznos magasság	25 mm
Hasznos mélység	600 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Fiók