

Garant GRIDLINE

ESD fiók 50 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972453 200
GTIN	4067263126331
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos mélység	600 mm
Hasznos magasság	175 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Súly	18 kg
Hasznos mélység G-ben	24
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg

Előlapmagasság	200 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Fiók