

Garant GRIDLINE

ESD fiók, 36×24G, Fiók előlap magasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972473 50
GTIN	4067263126409
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Hasznos mélység	600 mm
Hasznos szélesség G-ben	36
Hasznos mélység G-ben	24
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Hasznos szélesség	900 mm
Súly	14 kg
egyenkénti fiókkioldással	nem
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Előlapmagasság	50 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24

Hasznos magasság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×24G
Termék fajtája	Fiók