

Garant GRIDLINE

**ESD fiók, 36×24G, Fiók előlap magasság: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972473 200
GTIN	4067263126454
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	175 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Hasznos mélység	600 mm
Előlapmagasság	200 mm
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Hasznos mélység G-ben	24
Súly	22 kg
Hasznos szélesség G-ben	36

Hasznos szélesség	900 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×24G
Termék fajtája	Fiók