

Garant GRIDLINE

ESD szerszámszekrény ház fiókokhoz, 36×24G, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972470 1500
GTIN	4067263126522
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

ESD vezetőképes 40×28G szerszámszekrény-ház, 36×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható. A hozzávaló közcsavarokat lásd a 972473 sz. alatt.

ESD földelő kábellel.**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	28
Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Hasznos magasság	1400 mm
Szélesség G-ben	40

Kihúzható polclapok száma	0
Maximális teherbírás	4000 kg
Fiókok száma	0
ESD felszereltség	igen
Súly	65 kg
Szélesség	1000 mm
ESD földelő kábelrel	igen
Ajtók száma	0
Magasság	1500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Földelés	Földelő csatlakozás a háznál
Mélység	700 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21