

**Garant****SOGX 080407, HB6535, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	234062 ST900
GTIN	4045197697769
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Alkalmazható:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

**Ajánlás:**

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Előtolás f: 0,08 – 0,16 mm/ford.

## Műszaki leírás

Típus	ST900
Sorozat	Power Drill
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOGX 080407
Minőség	HB6535
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,08 – 0,16 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		