



## KOMET® finomállítású fej B301, Ø Dmin: 178mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	238301 178
GTIN	4047109005792
Árucikk kategória	24B

### Leírás

#### Kivitel:

#### **ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.**

A beállítható legkisebb fogásvétel az Ø-nél 0,002 mm nőniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

#### **Felhasználás:**

**Kifúráshoz Ø 29,5 - 199 mm tartományban.** A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

#### **Figyelem:**

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga-betétet és a váltólapkákat (lásd a 26. csoportot) külön kell megrendelni.

belső hűtés: igen

Kiesztergálási tartomány: 178 - 199 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 90 mm

ABS® szár Ø D<sub>s</sub>: 100

Alkalmazás: 238310 70

Szorítócsavar készlet: 249900 SW10/30

### Műszaki leírás

Alkalmazás	238310 70
Kiesztergálási tartomány	178 - 199 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	178

ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	100
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	90 mm
Szorítócsavar készlet	249900 SW10/30
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

Szorítócsavar készlet, DIN 913 10 darabos Profil SW10/30	249900 SW10/30
KOMET® finomeszterga betét M302 Típus 70	238310 70