

Garant GRIDLINE

**ESD fiók, 20×20G, Fiók előlap magasság: 50mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 972045 50     |
| GTIN              | 4067263129639 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Alkalmazható:**

Minden 24G ESD házhoz.

**Szín:**

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.

**Műszaki leírás**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Előlapmagasság                      | 50 mm  |
| Hasznos szélesség                   | 500 mm |
| Hasznos mélység G-ben               | 20     |
| Hasznos magasság                    | 25 mm  |
| Hasznos mélység                     | 500 mm |
| Hasznos szélesség G-ben             | 20     |
| Fiókok hasznos területe G-ben       | 20×20  |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása   | 75 kg  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 %  |

## Adatlap

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| elektrosztatikus tulajdonság                     | EGB/ESD |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×20G  |
| Termék fajtája                                   | Fiók    |