

Garant GRIDLINE

ESD fiók, 20×20G, Fiók előlap magasság: 150mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972045 150
GTIN	4067263129677
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Alkalmazható:

Minden 24G ESD házhoz.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.

Műszaki leírás

Hasznos mélység	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos szélesség	500 mm
Hasznos magasság	125 mm
Hasznos szélesség G-ben	20
Előlapmagasság	150 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

Adatlap

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×20G
Termék fajtája	Fiók