

 **KOMET****KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, Ø DC: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235500 36
GTIN	4047109026322
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Kombinált szárral.**

- **Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.**
- **A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.**

Felhasználás:

- **Álló és forgó alkalmazás.**
- **Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).**
- **±0,2 mm tűrésű furatokhoz.**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Kinyúlási hossz L_A : 101 mm

Szár Ø D_s : 32 mm

Szárhossz L_s : 60 mm

Váltólapka ISO kód: SOEX 120508 44-..

Váltólapka csavar készlet: 239652 20IP (6,3 Nm)

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Szár Ø D_s	32 mm
Hasznos hossz L_1	72 mm

Váltólapka ISO kód	SOEX 120508 44-..
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Szárhossz L _s	60 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	36
Teljes hossz L	161 mm
Kinyúlási hossz L _A	101 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, E 6,3 szár Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP