

**KOMET® finomállítású fej B301, Ø Dmin: 58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238301 58
GTIN	4047109005716
Árucikk kategória	24B

Leírás**Kivitel:**

ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.

A beállítható legkisebb fogásvétel az Ø-nél 0,002 mm nőniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

Felhasználás:

Kifúráshoz a Ø 29,5 – 121 mm tartományban.

A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

Figyelem:

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga betétet és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Alkalmazás	238310 40
Legkisebb Ø D _{min}	58
ABS® szár Ø D _s	50
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm
Szorítócsavar készlet	249900 SW6
Orsótartomány Ø	58 - 71 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás

Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® finomeszterga betétM302 Típus 40	238310 40
---	-----------