

**KOMET® finomállítású fej B301, Ø Dmin: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238301 100
GTIN	4047109005754
Árucikk kategória	24B

Leírás**Kivitel:****ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.**

A beállítható legkisebb fogásvétel az Ø-nél 0,002 mm nőniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

Felhasználás:**Kifúráshoz a Ø 29,5 – 121 mm tartományban.**

A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

Figyelem:

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga betétet és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Legkisebb Ø D _{min}	100
Alkalmazás	238310 60
ABS® szár Ø D _s	80
Kinyúlási hossz L ₁	90 mm
Szorítócsavar készlet	249900 SW10
Orsótartomány Ø	100 - 121 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás

Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® finomeszterga betétM302 Típus 60	238310 60
---	-----------