

## Tartóheveder, 2 darabos, racsnival és hegyes horoggal, Hossz: 8m



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 086220 8      |
| GTIN              | 4049924500070 |
| Árucikk kategória | 08Z           |

### Leírás

#### Kivitel:

Extra erős és csekély tágulású poliészter szalagok tartós PU-bevonattal (EN 12195-2). Robusztus, korrózióálló, egyszerűen kezelhető racsnik és hegyes horgok.

#### Felhasználás:

Szerkezeti elemek **leszorítására, rögzítésére és összeszorítására** műhelyben és a szállítási biztosítóként.

#### Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

### Műszaki leírás

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Maximális tartóerő LC                 | 2000 daN     |
| Hevederszélesség                      | 50 mm        |
| Hossz                                 | 8 m          |
| Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN) | 300 daN      |
| Szabvány                              | EN12195-2    |
| Termék fajtája                        | Tartóheveder |