


KOMET® finomállítású fej B301, Ø Dmin: 158mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	238301 158
GTIN	4047109005785
Árucikk kategória	24B

Leírás
Kivitel:
ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.

A beállítható legkisebb fogásvétel az Ø-nél 0,002 mm nőniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

Felhasználás:

Kifúráshoz Ø 29,5 - 199 mm tartományban. A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

Figyelem:

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga-betétet és a váltólapkákat (lásd a 26. csoportot) külön kell megrendelni.

belső hűtés: igen

Kiesztergálási tartomány: 158 - 179 mm

Kinyúlási hossz L₁: 90 mm

ABS® szár Ø D_s: 100

Alkalmazás: 238310 70

Szorítócsavar készlet: 249900 SW10

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	100
Kiesztergálási tartomány	158 - 179 mm
Alkalmazás	238310 70

Legkisebb $\varnothing D_{\min}$	158
Kinyúlási hossz L_1	90 mm
Szorítócsavar készlet	249900 SW10
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® finomeszterga betét M302 Típus 70	238310 70
Szorítócsavar készlet, DIN 913 10 darabos Profil SW10	249900 SW10