

Garant GRIDLINE

**Polclap legurulásgátló peremmel, Rekeszszélesség G-ben: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	998405 50
GTIN	4067263135791
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Horganyzott acéllemez polclap elől 100 mm-es legurulásgátló peremmel.

**Alkalmazható:**

GridLine szekrények, mélység 20G.

**Tartalom:**

2 × horganyzott polcmodul, 1 × pár tartóprofil (RAL 7016 antracit műanyag bevonattal).

**Műszaki leírás**

Szekrény szélesség G-ben	50
Hasznos szélesség	1200 mm
Alkalmas az alábbi szekrény mélységhez G-ben	20
Hasznos mélység	425 mm
Szélesség	1200 mm
Mélység	425 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Anyag	horganyzott
Termék fajtája	Polclap

