

Garant GRIDLINE

Polclap legurulásgátló peremmel, Rekeszszélesség G-ben: 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	998405 20
GTIN	4067263135760
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott acéllemez polclap elől 100 mm-es legurulásgátló peremmel.

Alkalmazható:

GridLine szekrények, mélység 20G.

Tartalom:

2 × horganyzott polcmodul, 1 × pár tartóprofil (RAL 7016 antracit műanyag bevonattal).

Műszaki leírás

Szekrényszélesség G-ben	20
Hasznos szélesség	450 mm
Alkalmas az alábbi szekrénymélységhez G-ben	20
Hasznos mélység	425 mm
Mélység	425 mm
Szélesség	450 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Anyag	horganyzott
Termék fajtája	Polclap

