



Akkus speciális csavarozó, Típus: C18RAD-0



Rendelési adatok

Rendelés száma	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE– akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó

- **REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**

Könnyű és kézre álló kompakt **sarokfúró** csavarozó nehezen hozzáférhető helyekhez, nagyon kompakt – **csak 95 mm sarokméret**. Elektronikus 10 fokozatú nyomaték-beállítás, plus fúrófokozat, FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány. Piros LED jelzi az elért nyomatékot.

Előny:

Nagyon kompakt, csak 95 mm sarokméret.

Tartalom:

Töltőkészülék és szállítókoszár.

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátor 073816 sz. MB18 méret.

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Strong
Súly	1,9 kg
Maximális nyomaték kemény	20 Nm
Felépítés	Sarokfúró csavarozó
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	C18RAD-0
Maximális csigafúró Ø fában	28 mm
Szerszámbefogás	Ø 1,0 – 10 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 1500 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Kőzet
Termék fajtája	Csavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC