

HOLEX**Sodrött ecsetkefe Acélhuzal, Kefe Ø D1×sörte vastagság: 19X0,35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Sima **sodrött** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

Az 574850 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámától függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Kefe Ø D ₁	19 mm
Sodratok száma	6
Keferész hossza H ₁	28 mm
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Sörte vastagsága	0,35 mm

Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Ecsetkefe

Tartozék

Sodrott ecsetkefeAcélhuzal Kefe Ø D1×sörtevastagság
19X0,35 mm

574850 19X0,35