

HOLEX**Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 50X15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5740 50X15
GTIN	4067263136361
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

Az 574050 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Keferész szélessége L ₁	15 mm
Sörte vastagsága	0,3 mm
Kefe Ø D ₁	50 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Keferész hossza H ₁	12 mm
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹

Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Hullámos
Termék fajtája	Kefekorong

Tartozék

Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm Kefe Ø
D1xbevonatszélesség L1 50X15 mm

574050 50X15