

**HOLEX****Fazékkefe INOX huzal, 0,30 mm, Kefe Ø D1: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos huzal fixen az acéltestbe sajtolva. Sarokcsiszolókon és telepített gépeken való használatra.

**M14 belső menettel.**

Az 573205 sz.-nak felel meg. **M14 belső menettel.**

**Felhasználás:**

Kiválóan alkalmas felületek megmunkálásához, sorjázáshoz rozsdátlanításhoz, polírozáshoz, festék, alapozó, lakk, reve stb. eltávolításához.

**Műszaki leírás**

Menet M	M14
Maximális fordulatszám	8500 min <sup>-1</sup>
Kefe Ø D <sub>1</sub>	85 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	25 mm
Sörte vastagsága	0,3 mm
Bevonat anyaga	INOX huzal
Sodrat	Hullámos
Termék fajtája	Fazékkefe

---

**Tartozék**

FazékkefelINOX huzal, 0,30 mm Kefe Ø D1 80 mm

573205 80