

**Garant****Legyezős csiszolótárcsa long life CER kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 80**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5225 80
GTIN	4067263136590
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

- **Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.**
- **Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.**
- **Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).**
- **A legjobb eredmények nagyteljesítményű sarokcsiszolókon.**

**long life** - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Az 565225 sz.-nak felel meg.

### Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

## Műszaki leírás

Alak leírása	Kúpos
Tartalom	100
Tárcsa Ø	125 mm

Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	80
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Legyezős csiszolótárcsalong life CER kúpos Szemcsézet 80	565225 80
--	-----------

