

Garant**Vágótárcsa acél EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø / darabszám: 125/250**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5262 125/250
GTIN	4067263136910
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, kevés sorja**. Az 563262 sz.-nak felel meg.

Speciális típus **acélhoz**, nagy teljesítményű kivitel.

Specifikáció:

A60S-BF.

Műszaki leírás

Specifikáció	A60S-BF
Tárcsa Ø	125 mm
Alak leírása	Egyenes
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹

Tartalom	250
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Tárcsaszélesség	1 mm
Alak	41
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitelEXTRA VÉKONY, acél
Tárcsa Ø 125 mm

563262 125