

**HOLEX****PVC ragasztószalag, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3791 50X33
GTIN	4067263137658
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.  
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.  
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

**Jellemző:**

Tartalom 10 darab

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

**Műszaki leírás**

Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Béléssel	nem
Hőálló max.	40 °C
Festék	fehér

Különlegesség	illeszkedik
Vastagság	0,13 mm
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Összeragasztás
Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hossz	33 m
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Tágulási képesség	120 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag

## Tartozék

PVC ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X33

083791 50X33