

**HOLEX****Szőnyeg-ragasztószalag, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3773 50X25
GTIN	4067263137641
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Szőnyegszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekeresíthető, téphető és ezen felül még kopásálló is. Kétoldalas szövet ragasztószalag (szőnyeg ragasztószalag) állandó ragasztáshoz.

Jó tapadóerő érdes felületeken is.

**Jellemző:**

Tartalom 10 darab

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

**Műszaki leírás**

Tárolási hőmérséklet	20 °C
----------------------	-------

Béléssel	nem
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Szélesség	50 mm
Hordozóanyag	Szövet
Burkolat anyaga	Papír
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Festék	fehér
Hossz	25 m
Vastagság	0,2 mm
Hőálló max.	70 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Állandó ragasztás
Felhasználás	Összeszerelés
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag

## Tartozék

Szőnyeg-ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X25

083773 50X25