

HOLEX**PVC ragasztószalag, sárga, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3795 50X33
GTIN	4067263137696
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tágulási képesség	120 %
Festék	sárga

Hőálló max.	40 °C
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Fixálás
Hordozóanyag	PVC fólia
Szélesség	50 mm
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Béléssel	nem
Különlegesség	illeszkedik
Vastagság	0,13 mm
Hossz	33 m
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Terméknév attribútum	sárga
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

PVC ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X33

083795 50X33