

HOLEX**Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr, Szélesség×hossz (mm×m): 18X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3769 18X50
GTIN	4067263137719
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Enyhén kreppelt szalag jó ragasztóerővel, rövid idejű fedési munkához sima felületeken, beltérben. Hőálló maximum 60°C-ig.

Jellemző:

Tartalom 12 db x10

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Festék	natúr
Vastagság	0,14 mm
Hőálló max.	60 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú

Hordozóanyag	Lapos krepp
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztószalagok száma	120
Tágulási képesség	10 %
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Béléssel	nem
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Kötegelés
Szakítószilárdság	3 N/mm
Hossz	50 m
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	18 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztóerő acélon	0,32 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr Szélesség×hossz (mm×m) 18X50

083769 18X50